

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260007 16/09
GTIN	4045197651723
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	CC.. 09T3..
Funktionsbredd L ₄	20 mm
Skruvsats för vändskär	269028 2
ISO-kod hållare	SCLCR/L 1616H09
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Vändskärsstorlek	9 mm
Underläggsplatta	269005 1
Skaftmått	16 mm
Huvudängd L ₁	17 mm
totallängd L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 2

269013 2

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Skrivsats förvändskär Typ 2

269028 2

Underläggsplatta Typ 1

269005 1

Skrivsats förvändskär Typ 22

269028 22

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500