

**Garant****Invändig skärhållare HSS, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260023 16/09
GTIN	4045197652171
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Skruvsats förvändskär	269028 8
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	11 mm
ISO-kod hållare	AH16Q SCLCR/L09
Minimiförbörningshåldiameter D <sub>min</sub>	18 mm
Passande vändskär	CC.. 09T3..
Utkragningslängd L <sub>1</sub>	80 mm
Vändskärsstorlek	9 mm
totallängd L	180 mm
Spännhöjd L <sub>2</sub>	15 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Skruvsats förvändskär Typ 8

269028 8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500