

**Garant****Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260007 20/09
GTIN	4045197651730
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Skruvsats för vändskär	269028 2
ISO-kod hållare	SCLCR/L 2020K09
Passande vändskär	CC.. 09T3..
Underläggsplatta	269005 1
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	25 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Huvudängd L <sub>1</sub>	17 mm
Skaftmått	20 mm
Vändskärsstorlek	9 mm
totallängd L	125 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

**Tillbehör**

Skruvsats förvändskär Typ 22

269028 22

Skruvsats förvändskär Typ 2

269028 2

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Skruv för underläggsplatta Typ 2

269013 2

Underläggsplatta Typ 1

269005 1

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500