

Garant**Borrstång HM, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 6/03mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260016 6/03
GTIN	4045197651792
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	7 mm
Vändskärsstorlek	3 mm
Mittförskjutning L_3	3,5 mm
Skruvsats förvändskär	269028 19
Huvudängd L_1	10 mm
Passande vändskär	CC.. 0301..
ISO-kod hållare	E06J SCLCR/L03
totallängd L	110 mm
Spännhöjd L_2	5,8 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	6 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 19

269028 19

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500