

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260007 25/09
GTIN	4045197651747
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	19 mm
Skrivsats förvändskär	269028 2
Passande vändskär	CC.. 09T3..
ISO-kod hållare	SCLCR/L 2525M09
Vändskärsstorlek	9 mm
Funktionsbredd L ₄	32 mm
Underläggsplatta	269005 1
Skaftmått	25 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 2
totallängd L	150 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Underläggsplatta Typ 1	269005 1
Skruvsats förvändskär Typ 2	269028 2
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500