

**Garant****Invändig skärhållare HSS, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 0610/03mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260023 0610/03
GTIN	4045197652096
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Huvudängd L <sub>1</sub>	24 mm
Skruvsats förvändskär	269028 13
Halsbredd L <sub>4</sub>	6 mm
Passande vändskär	CC.. 0301..
Vändskärsstorlek	3 mm
ISO-kod hållare	AH0610H SCLCR/L03
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	2,5 mm
Minimiförborrningshåldiameter D <sub>min</sub>	7 mm
totallängd L	100 mm
Spännhöjd L <sub>2</sub>	9 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 13	269028 13
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500