

Garant**Borrstång HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260017 10/06
GTIN	4045197651891
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L_3	6 mm
Passande vändskär	CC..0602..
Vändskärsstorlek	6 mm
Huvudängd L_1	10 mm
ISO-kod hållare	E10K SCLCR/L06
Skrivsats för vändskär	269028 7
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	12 mm
totallängd L	125 mm
Spännhöjd L_2	9,6 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	10 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8xD
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Skruvsats förvåndskär Typ 7

269028 7

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500