

Garant**Invändig skärhållare HSS, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260023 25/12
GTIN	4045197652195
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	CC.. 1204..
Mittförskjutning L_3	15,5 mm
Utkragningslängd L_1	125 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	28 mm
Skruvsats för vändskär	269028 9
ISO-kod hållare	AH25R SCLCR/L12
Vändskärsstorlek	12 mm
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L_2	23 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	25 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Skruvsats förvändskär Typ 9

269028 9

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20

674248 TX20

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500