

Garant**Borrstång HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260017 12/06
GTIN	4045197651907
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L_3	8 mm
Vändskärsstorlek	6 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	14 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Passande vändskär	CC..0602..
Huvudängd L_1	10 mm
ISO-kod hållare	E12M SCLCR/L06
totallängd L	150 mm
Spännhöjd L_2	11,5 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	12 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8xD
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500