

Garant**Invändig skärhållare HSS, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 0608/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260023 0608/06
GTIN	4045197652102
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skruvsats förvändskär	269028 7
Vändskärsstorlek	6 mm
ISO-kod hållare	AH0608H SCLCR/L06
Huvudängd L_1	25 mm
Mittförsjutning L_3	4 mm
Halsbredd L_4	6 mm
Passande vändskär	CC..0602..
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	8 mm
totallängd L	100 mm
Spännhöjd L_2	7 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skrusats förvändskär Typ 7	269028 7
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500