

**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 8/06 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260029 8/06
GTIN	4960664541140
Artikelklass	25U

Beskrivning**Utförande:**

Strömlinjeformad spånkanal för bättre spånavgång, mindre vibrationstendens och stabil bearbetning.

Invändig: ja

Skaftdiameter D_s : 8 mm

ISO-kod hållare: A08X SCLCR/L06

Inställningsvinkel κ : 95 grad

Passande vändskär: CC..0602..

Minimiförbörningshåldiameter D_{min} : 10 mm

Mittförskjutning L_3 : 5 mm

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	6 mm
ISO-kod hållare	A08X SCLCR/L06
Mittförskjutning L_3	5 mm
Vändskärsskruv	269022 2
Passande vändskär	CC..0602..
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	10 mm
totallängd L	120 mm
Spännhöjd L_2	7 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	8 mm

Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Norm	DIN 8024
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Spännskruv Typ 2	269022 2
PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8