

Garant**Invändig skärhållare HSS, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260022 10/06
GTIN	4045197652010
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	6 mm
Passande vändskär	CC..0602..
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	12 mm
Utkragningslängd L_1	50 mm
Skruvsats för vändskär	269028 7
Mittförskjutning L_3	6 mm
ISO-kod hållare	AH10K SCLCR/L06
totallängd L	125 mm
Spännhöjd L_2	9 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500