

Garant**Borrstäng HM, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260016 10/06
GTIN	4045197651815
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	6 mm
Huvudängd L ₁	10 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	12 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Mittförskjutning L ₃	6 mm
ISO-kod hållare	E10K SCLCR/L06
Passande vändskär	CC..0602..
totallängd L	125 mm
Spännhöjd L ₂	9,6 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D _s	10 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skrivsats förvändskär Typ 7

269028 7

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500