

**Garant****Borrstång HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260017 16/09
GTIN	4045197651914
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	9 mm
ISO-kod hållare	E16R SCLCR/L09
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	10 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	16 mm
Minimiförborrningshåldiameter D <sub>min</sub>	18 mm
Skruvsats förvändskär	269028 8
Passande vändskär	CC.. 09T3..
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L <sub>2</sub>	15,5 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	16 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

---

**Tillbehör**

Skruvsats förvändskär Typ 8

269028 8

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500