

**CNMG 190612, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	250383 CA510
GTIN	4960664697236
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Hörnradie	1,2 mm
spån-brytare	PH
Matning f	0,28 - 0,88 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 450 m/min
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	1 - 10 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	CA510
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 190612
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning