

Pennficklampa med batterier, Typ: LED**Beställningsdata**

Ordernummer	081500 LED
GTIN	4260131239021
Artikelklass	08C

Beskrivning**Utförande:**

Beprövade industrificklampor för universell användning.

Pennlampa av aluminium med praktiskt clip.

Antal ingående batterier: 2

Batterityp: LR3

totallängd: 135 mm

Huvud-Ø: 12 mm

Teknisk beskrivning

Huvud-Ø	12 mm
Antal ingående batterier	2
Batterityp	LR3
totallängd	135 mm

Tillbehör

Reservlampsats 2 delar Typ P	081510 P
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081556 LR3