

Garant**Borrstång HM, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260016 12/06
GTIN	4045197651822
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skrivsats förvändskär	269028 7
Vändskärsstorlek	6 mm
Passande vändskär	CC..0602..
Mittförskjutning L ₃	8 mm
ISO-kod hållare	E12M SCLCR/L06
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	14 mm
Huvudängd L ₁	10 mm
totallängd L	150 mm
Spännhöjd L ₂	11,5 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D _s	12 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8xD
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500