

Garant**Borrstång HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260017 20/09
GTIN	4045197651921
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L_1	16 mm
Skruvsats förvändskär	269028 8
Vändskärsstorlek	9 mm
Passande vändskär	CC.. 09T3..
ISO-kod hållare	E20S SCLCR/L09
Mittförskjutning L_3	12 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	23 mm
totallängd L	250 mm
Spännhöjd L_2	19 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Skruvsats förvändskär Typ 8

269028 8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500