

Garant**Borrstång HM, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260016 16/09
GTIN	4045197651839
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skruvsats förvändskär	269028 8
Passande vändskär	CC.. 09T3..
Mittförskjutning L ₃	10 mm
ISO-kod hållare	E16R SCLCR/L09
Huvudängd L ₁	16 mm
Vändskärsstorlek	9 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	18 mm
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L ₂	15,5 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D _s	16 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Skruvsats förvändskär Typ 8

269028 8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500