



LED-pennficklampa med batterier, Typ:



Beställningsdata

Ordernummer	081511
GTIN	5708997351109
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

Robust och elegant LED-stavficklampa av aluminium och med praktiskt hållarclips för professionell användning. Robust och elegant LED-stavficklampa (CREE XP-G LED) med hög kvalitet för professionell användning. Fokuseringsbar ljuskägla (10–70°), vattentät (IP54), brinntid upp till 6 timmar. Vikt bara 56 g.

leveransinnehåll:

Inklusive batteri nr 081559 LR3.

IP-skyddsklass: IP 54

ljusflöde: 100 lm

brinntid: 6 h

Antal ingående batterier: 2

Batterityp: LR3

totallängd: 148 mm

Huvud-Ø: 16 mm

Teknisk beskrivning

Batterityp	LR3
Antal ingående batterier	2
ljusflöde	100 lm
brinntid	6 h
Huvud-Ø	16 mm
vikt	56 g
IP-skyddsklass	IP 54

totallängd

148 mm

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3

081556 LR3