

Garant**Invändig skärhållare HSS, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 1012/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260023 1012/06
GTIN	4045197652140
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L ₃	7 mm
ISO-kod hållare	AH1012K SCLCR/L06
Vändskärsstorlek	6 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Halsbredd L ₄	10 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	14 mm
Passande vändskär	CC..0602..
Huvudängd L ₁	38 mm
totallängd L	125 mm
Spännhöjd L ₂	11 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D _s	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 7	269028 7
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500