

Garant**Invändig skärhållare HSS, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 1216/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260022 1216/06
GTIN	4045197652041
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Halsbredd L ₄	12 mm
Vändskärsstorlek	6 mm
Skrivsats förvändskär	269028 7
Huvudängd L ₁	50 mm
Passande vändskär	CC..0602..
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	18 mm
Mittförskjutning L ₃	9 mm
ISO-kod hållare	AH1216M SCLCR/L06
totallängd L	150 mm
Spännhöjd L ₂	15 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D _s	16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 7	269028 7
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500