

Garant**Borrstång HM, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260016 20/09
GTIN	4045197651846
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	CC.. 09T3..
Mittförskjutning L ₃	12 mm
Vändskärsstorlek	9 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	23 mm
ISO-kod hållare	E20S SCLCR/L09
Huvudängd L ₁	16 mm
Skrivsats för vändskär	269028 8
totallängd L	250 mm
Spännhöjd L ₂	19 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D _s	20 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skrivsats förvändskär Typ 8

269028 8

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500