

Garant**Invändig skärhållare HSS, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260023 12/06
GTIN	4045197652157
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1	60 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Vändskärsstorlek	6 mm
Mittförskjutning L_3	7 mm
Passande vändskär	CC..0602..
ISO-kod hållare	AH12M SCLCR/L06
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	14 mm
totallängd L	150 mm
Spännhöjd L_2	11 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500