

**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/09 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260028 16/09
GTIN	4960664541195
Artikelklass	25U

Beskrivning**Utförande:**

Strömlinjeformad spånkanal för bättre spånavgång, mindre vibrationstendens och stabil bearbetning.

Invändig: ja

Skaftdiameter D_s : 16 mm

ISO-kod hållare: A16Q SCLCR/L09

Inställningsvinkel κ : 95 grad

Passande vändskär: CC.. 09T3..

Minimiförbörningshåldiameter D_{min} : 18 mm

Mittförskjutning L_3 : 9 mm

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	A16Q SCLCR/L09
Vändskärsstorlek	9 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	18 mm
Mittförskjutning L_3	9 mm
Vändskärsskruv	269022 3
Passande vändskär	CC.. 09T3..
totallängd L	180 mm
Spännhöjd L_2	15 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	16 mm

Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Norm	DIN 8024
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Spännskruv Typ 3	269022 3
PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15