

Garant**Borrstång HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 4/03mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260017 4/03
GTIN	4045197651853
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	CC.. 0301..
Huvudängd L ₁	10 mm
Mittförskjutning L ₃	2,5 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	5 mm
Skruvsats för vändskär	269028 13
ISO-kod hållare	E04G SCLCR/L03
Vändskärsstorlek	3 mm
totallängd L	90 mm
Spännhöjd L ₂	3,8 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D _s	4 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Skruvsats förvändskär Typ 6

269028 6

Skruvsats förvändskär Typ 13

269028 13

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500