

Garant**Invändig skärhållare HSS, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 0410/03mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260022 0410/03
GTIN	4045197651969
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	24 mm
Passande vändskär	CC.. 0301..
Mittförskjutning L ₃	2,5 mm
Halsbredd L ₄	4 mm
Vändskärsstorlek	3 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	5 mm
Skruvsats för vändskär	269028 13
ISO-kod hållare	AH0410H SCLCR/L03
totallängd L	100 mm
Spännhöjd L ₂	9 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D _s	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Skruvsats förvåndskär Typ 13	269028 13
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500