

Garant**Eco-spännhållare PDJNR 93°, för vändskärplattor DN., höger****Beställningsdata**

Ordernummer	250604 16/11
GTIN	4045197650269
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skäregg. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processäkerhet.

Förklaringstext:

Optimal spolning av skärebben med kylvätska.

Positioneringen inom skalan garanterar en exakt kylvätsketillförsel.

OBS!:

Kylvätskeöverföring möjlig bara i kombination med GARANT eco-System-fästen nr 319001 – 319886 eller vid skaftlängd < 125 mm dessutom nr 317900.

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	11 mm
ISO-kod hållare	PDJNR/L 1620X11
Huvudängd L ₁	33 mm
Hävarm	259015 4
Underläggsplatta	259031 12
Skaftmått	16 mm
Hävarmsskruv	259018 4

Fjäder	259046 2
Passande vändskär	DN.. 1104..
Funktionsbredd L ₄	25 mm
totallängd L	80 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/250604-16/11>