

Garant**Invändig skärhållare HSS, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260022 20/09
GTIN	4045197652065
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	23 mm
Mittförskjutning L_3	13 mm
Passande vändskär	CC.. 09T3..
Utkragningslängd L_1	100 mm
Vändskärsstorlek	9 mm
Skrivsats förvändskär	269028 8
ISO-kod hållare	AH20R SCLCR/L09
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L_2	18 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	20 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skrivsats förvändskär Typ 8

269028 8

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500