

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250608 20/15
GTIN	4045197650443
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skruv för underläggsplatta	259025 10
Vändskärsstorlek	15 mm
Klamp, skruv, fjäder	259035 2
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Huvudängd L ₁	35 mm
Skaftmått	20 mm
Passande vändskär	DN.. 1506..
ISO-kod hållare	DDJNR/L 2020K15
Underläggsplatta	259031 28
totallängd L	125 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel k	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Underläggsplatta Typ 28

259031 28

Skruv för underläggsplatta Typ 10

259025 10

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20

674248 TX20

Klampenhet Typ 2

259035 2

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500