

**KOMET® vändskär, BK6115, Beteckning typ W80: 42-010****Beställningsdata**

Ordernummer	236607 42-010
GTIN	4047109213593
Artikelklass	24R

**Beskrivning****OBS!:**

Bör ej användas som centrumskär!

**Teknisk beskrivning**

Beteckning	42-010
Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/v
ISO-kod vändskär	SOGX 120408-01
Serie	KUB Pentron®
Antal byten/skär	4
Sort	BK6115
Typ	GG(G)
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borring

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
GG(G)	lämplig	120 m/min	K
vått maximal	lämplig		