

**Garant****Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250608 32/15
GTIN	4045197654496
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Skaftmått	32 mm
ISO-kod hållare	DDJNR/L 3232 P15
Huvudängd L <sub>1</sub>	40 mm
Klamp, skruv, fjäder	259035 2
Underläggsplatta	259031 28
Skruv för underläggsplatta	259025 10
Passande vändskär	DN.. 1506..
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	40 mm
Vändskärsstorlek	15 mm
totallängd L	170 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel k	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

**Tillbehör**

Skruv för underläggsplatta Typ 10

259025 10

Klampenhet Typ 2

259035 2

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20

674248 TX20

Underläggsplatta Typ 28

259031 28

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500