

**KOMET® vändskär, BK8430, Beteckning typ W80: 28-030****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 236609 28-030 |
| GTIN | 4047109230309 |
| Artikelklass | 24R |

Teknisk beskrivning

| | |
|--|----------------------|
| Beteckning | 28-030 |
| Matning f i stål < 900 N/mm ² | 0,13 mm/v |
| ISO-kod vändskär | SOGX 09T308-03 |
| Serie | KUB Pentron® |
| Antal byten/skär | 4 |
| Sort | BK8430 |
| Typ | Uni |
| Skärmaterial | VHM |
| Produktslag | Vändskär för borring |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|--|------------|----------------|---------|
|--|------------|----------------|---------|

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-----------|---|
| Aluminium, plast | mindre lämplig | 400 m/min | N |
| Alu (kortspånig) | mindre lämplig | 250 m/min | N |
| Alu > 10% Si | mindre lämplig | 200 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 260 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | 240 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | 220 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | lämplig | 180 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | 160 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | lämplig | 150 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | lämplig | 150 m/min | M |
| GG(G) | mindre lämplig | 140 m/min | K |
| Uni | lämplig | | |
| vått maximal | lämplig | | |