

**KOMET KUB Trigon® vändskärsborr ABS 50, 3×D, Ø DC m7: 14mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 236635 14 |
| GTIN | 4047109099463 |
| Artikelklass | 24P |

Beskrivning**Utförande:**

- **Speciell bearbetningsmetod för extremt stora spånutrymmen i kombination med mycket hög styvhet.**
- **Specifik positionering av vändskären för borrhål utan återgångs-repor och exakt måttnoggrannhet ($\pm 0,1$ mm som regel).**
- **Invändig kylning direkt på skärepparna (s sofistikerad geometriidealisk för minimalsmörjning).**
- **3–10 bar kylmedelstryck är tillräckligt.**
- **För fast och roterande användning.**
- **Axelförskjuten borrning: Diameterberoende upp till 1,5 mm.**

Användningsdata:

Med vändskär nr 236740–237080.

leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

OBS!:

- **Varning! En bricka faller av när borren går igenom materialet. Risk för personskador på grund av roterande arbetsstycken! Vidta skyddsåtgärder.**
- **På förfrågan – vänsterskärande; – 2×D, – andra diametrar; – specialutföranden – torsionsvibrationsdämpare för ABS som ger en vibrationsnål bearbetning med längsta möjliga användningstid och lägsta möjliga bullernivå.**

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|-------|
| Effektiv längd L_1 | 42 mm |
| ABS® skaftdiameter D_s | 50 mm |

| | |
|--|-----------------------|
| Skruvsats förvändskär | 239652 6IP1 (0,6 Nm) |
| ISO-kod vändskär | WOEX 030204 10-... |
| Antal skär Z | 1 |
| möjlig maximal diameter genom utstyrning | 15 mm |
| Serie | KUB Trigon® |
| NominellØ D | 14 |
| Högsta justeringsgränsvärde V_{max} | 0,5 mm |
| Utkragningslängd L_A | 77 mm |
| Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D |
| Skaft | ABS |
| Borranvändning | Centrumborr |
| Borranvändning | kräver kryssborrning |
| Borranvändning | snedställd borrstart |
| Borranvändning | kräver kryssborrning |
| Borranvändning | Urgröpfung |
| Borranvändning | Snedställt borrutlopp |
| Borranvändning | sned förborrning |
| Invändig | ja |
| Produktslag | Vändskärsborrar |

Tillbehör

| | |
|--|-------------|
| Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP1 | 239652 6IP1 |
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP | 674252 6IP |
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm | 211750 0,6 |