

**LOCTITE****Gängsäkringsmedel, 50 ml, tillverkarens beteckning: 222**

## Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 083301 222    |
| GTIN         | 4058093008942 |
| Artikelklass | 04L           |

## Beskrivning

### Utförande:

Användning av gänglåsning förhindrar att skruvförband lossnar oavsiktligt. De anaeroba enkomponentslimmen är lämpliga för alla gängtyper och gängformer. Skruvförband tätas. Fastkörning förhindras effektivt.

### Flytande skruvlåsning.

#### Användningsdata:

**Låg styrka** – kan enkelt lossas med vanliga verktyg.

**Medelstarkt** – kan nätt och jämnt lossas med vanliga verktyg.

**Mycket starkt** – kan endast lossas med specialverktyg eller uppvärmning (> 150° C). Låg styrka, lätt demontering, lämpar sig för alla metaller och passiva material.

#### OBS!:

Rengör gängdelarna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392 innan skruvsäkringen påförs. Snabb och enkel hantering för 50 ml flaskor med nr 083344 strl 50.

## Teknisk beskrivning

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| minimalt lossningsmoment | 6 Nm        |
| tillverkarens beteckning | LOCTITE 222 |

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| för gängstorlek M upp till         | M36                          |
| Farlighetsmärkning                 | GHS07: Utropstecken          |
| Form                               | flytande                     |
| Egenskap                           | tixotrop                     |
| Egenskap                           | fluorescerande under UV-ljus |
| Egenskap                           | förhindrar hopskärning       |
| Egenskap                           | vibrationstålig              |
| lämpligt för material              | metall                       |
| lämpligt för användningsområde     | Fogskarv                     |
| lämpligt för användningsområde     | Gängsäkringsmedel            |
| lämpligt för användningsområde     | Universellt användbar        |
| temperaturområde                   | -55 - 150 °C                 |
| lagringstemperatur                 | 8 - 21 °C                    |
| Hållbarhet från tillverkningsdatum | 24 månad                     |
| Flampunkt                          | 100 °C                       |
| Färg                               | violett                      |
| Kemisk bas                         | Dimetakrylatester            |
| Påfyllningsvolym                   | 50 ml                        |
| fullhärdat efter                   | 6 h                          |
| handfast efter                     | 15 min                       |
| Dynamisk viskositet                | 900 - 1500 mPas              |
| Demontering                        | med normala verktyg          |
| Hållfasthetsklass                  | låghållfast                  |
| Densitet                           | 1,08 g/cm <sup>3</sup>       |
| Produktnamnsattribut               | 50 ml                        |
| Produktslag                        | Gängsäkringsmedel            |

---

## Tillbehör

---

Peristaltisk handpump med doseringsnålsats Lämplig för  
kärstorlek 50 ml

---

083344 50