

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250609 20/15
GTIN	4045197650467
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Underläggsplatta	259031 28
Skaftmått	20 mm
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Skruv för underläggsplatta	259025 10
Vändskärsstorlek	15 mm
Passande vändskär	DN.. 1506..
Huvudängd L ₁	35 mm
ISO-kod hållare	DDJNR/L 2020K15
Klamp, skruv, fjäder	259035 2
totallängd L	125 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Klampenhet Typ 2

259035 2

Skruv för underläggsplatta Typ 10

259025 10

Underläggsplatta Typ 28

259031 28

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20

674248 TX20

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500