

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/15mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 250609 25/15 |
| GTIN | 4045197650474 |
| Artikelklass | 21T |

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Underläggsplatta | 259031 28 |
| Skaftmått | 25 mm |
| Vändskärsstorlek | 15 mm |
| Klamp, skruv, fjäder | 259035 2 |
| Skruv för underläggsplatta | 259025 10 |
| ISO-kod hållare | DDJNR/L 2525M15 |
| Funktionsbredd L ₄ | 32 mm |
| Passande vändskär | DN.. 1506.. |
| Huvudängd L ₁ | 36 mm |
| totallängd L | 150 mm |
| Norm | Verkstadsnorm |
| Användning | Vänster |
| Invändig | nej |
| Inställningsvinkel κ | 93 grad |
| Användning | Plansvarvning |
| Användning | Längdsvarvning utvändig |

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 10

259025 10

Underläggsplatta Typ 28

259031 28

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20

674248 TX20

Klampenhet Typ 2

259035 2

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500