

**KOMET KUB Trigon® vändskärsborr kombiskaft, 3×D, Ø DC m7: 19mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 236630 19 |
| GTIN | 4047109100176 |
| Artikelklass | 24P |

Beskrivning**Utförande:**

- Axelförskjuten borring: Diameterberoende upp till 1,5 mm.
- Speciell bearbetningsmetod för extremt stora spånutrymmen i kombination med mycket hög styvhet.
- Specifik positionering av vändskären för borrhål utan återgångs-repor och exakt måttnoggrannhet ($\pm 0,1$ mm som regel).
- Invändig kylning direkt på skäreggarna (s sofistikerad geometriidealisk för minimalsmörjning).
- 3–10 bar kylmedelstryck är tillräckligt.
- För fast och roterande användning.
- Axelförskjuten borring: Ø-beroende upp till 1,5 mm, t.ex. med excenterjusteranordningen (nr 239010 239030)

Användningsdata:

Med vändskär nr 236740–237080.

leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

OBS!:

- **Varning! En bricka faller av när borren går igenom materialet. Risk för personskador på grund av roterande arbetsstycken! Vidta skyddsåtgärder.**
- På förfrågan – vänsterskärande; – 2×D, – andra diametrar; – specialutföranden – torsionsvibrationsdämpare för ABS som ger en vibrationssnål bearbetning med längsta möjliga användningstid och lägsta möjliga bullernivå.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|--------------------|
| ISO-kod vändskär | WOEX 030204 10-... |
| Skaftdiameter D _s | 25 mm |

| | |
|--|------------------------|
| Skruvsats förvändskär | 239652 6IP1 (0,6 Nm) |
| möjlig maximal diameter genom utstyrning | 20 mm |
| Antal skär Z | 1 |
| Effektiv längd L_1 | 57 mm |
| Skaftlängd L_s | 56 mm |
| Serie | KUB Trigon® |
| Nominell \varnothing D | 19 |
| för tumdiameter | 3/4 tum |
| Högsta justeringsgränsvärde V_{max} | 0,5 mm |
| Utkragningslängd L_A | 81 mm |
| Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D |
| Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Borranvändning | Centrumborr |
| Borranvändning | kräver kryssborring |
| Borranvändning | snedställd borrstart |
| Borranvändning | kräver kryssborring |
| Borranvändning | Urgröpfung |
| Borranvändning | Snedställt borrhutlopp |
| Borranvändning | sned förborring |
| Invändig | ja |
| Produktslag | Vändskärsborrar |

Tillbehör

| | |
|--|-------------|
| Torx Plus klämskrusats 10 delar Drivanordning 6IP1 | 239652 6IP1 |
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm | 211750 0,6 |
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP | 674252 6IP |