

**KOMET KUB Trigon® vändskärsborr ABS 50, 3×D, Ø DC m7: 17,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236635 17,5
GTIN	4047109099517
Artikelklass	24P

**Beskrivning****Utförande:**

- **Speciell bearbetningsmetod för extremt stora spånutrymmen i kombination med mycket hög styvhet.**
- **Specifik positionering av vändskären för borrhål utan återgångs-repor och exakt måttnoggrannhet ( $\pm 0,1$  mm som regel).**
- **Invändig kylning direkt på skärepparna (s sofistikerad geometriidealisk för minimalsmörjning).**
- **3–10 bar kylmedelstryck är tillräckligt.**
- **För fast och roterande användning.**
- **Axelförskjutet borrar: Diameterberoende upp till 1,5 mm.**

**Användningsdata:**

Med vändskär nr 236740–237080.

**leveransinnehåll:**

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

**OBS!:**

- **Varning! En bricka faller av när borren går igenom materialet. Risk för personskador på grund av roterande arbetsstycken! Vidta skyddsåtgärder.**
- **På förfrågan – vänsterskärande; – 2×D, – andra diametrar; – specialutföranden – torsionsvibrationsdämpare för ABS som ger en vibrationsnål bearbetning med längsta möjliga användningstid och lägsta möjliga bullernivå.**

**Teknisk beskrivning**

möjlig maximal diameter genom utstyrning	18,5 mm
ABS® skaftdiameter D <sub>s</sub>	50 mm

Effektiv längd $L_1$	54 mm
Antal skär Z	1
Skruvsats förvändskär	239652 6IP1 (0,6 Nm)
ISO-kod vändskär	WOEX 030204 10-...
Serie	KUB Trigon®
Nominell $\varnothing$ D	17.5
för tumdiameter	11/16 tum
Högsta justeringsgränsvärde $V_{max}$	0,5 mm
Utkragningslängd $L_A$	89 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	ABS
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborring
Borranvändning	snedställd borrstart
Borranvändning	kräver kryssborring
Borranvändning	Urgröpning
Borranvändning	Snedställt borrutlopp
Borranvändning	sned förborring
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm	211750 0,6
Torx Plus klämskrusats 10 delar Drivanordning 6IP1	239652 6IP1