

 KOMET

**KOMET® UniTurn® stickborrstång, höger, L<sub>2</sub> = 40 mm, Ø D<sub>min</sub> / spårbredd w:  
8/2mm**



## Beställningsdata

Ordernummer	240174 8/2
GTIN	4047109072527
Artikelklass	24S

## Beskrivning

### Utförande:

Skärmaterial = BK 82.

Från storlek 5 med inre kylmedelstillförsel. För mindre diametrar sker smörjmedelstillförseln via hållaren.

## Teknisk beskrivning

för hål från Ø D <sub>min</sub>	8 mm
Spårbredd w	2 mm
passande klämhållare nr 240100	12/8; 16/8
Skaft-Ø d	8 mm
a	7,7 mm
maximalt stickdjup t <sub>max</sub>	2,5 mm
f	3,75 mm
Invändig	ja
Matning f i stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/v
Effektiv längd	40 mm
Produktnamnsattribut	L <sub>2</sub> = 40 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	145 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	145 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	130 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	70 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	65 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	55 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	40 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	25 m/min	S
GG(G)	lämplig	45 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		

## Tillbehör

KOMET UniTurn® svarvklämhallare för vertikal användning  
(utan invändig skärhållare) Skaft-Ø d / hål-Ø d1 16/8 mm

240100 16/8

KOMET UniTurn® svarvklämhallare för vertikal användning  
(utan invändig skärhållare) Skaft-Ø d / hål-Ø d1 12/8 mm

240100 12/8