

**KOMET® vändskär, BK8430, Beteckning typ W80: 24-030****Beställningsdata**

Ordernummer	236609 24-030
GTIN	4047109230194
Artikelklass	24R

**Teknisk beskrivning**

Beteckning	24-030
Matning $f$ i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,13 mm/v
ISO-kod vändskär	SOGX 080308-03
Serie	KUB Pentron®
Antal byten/skär	4
Sort	BK8430
Typ	Uni
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borring

**Användardata**

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
--	------------	-------	---------

Aluminium, plast	mindre lämplig	400 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	250 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	200 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	260 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	240 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	220 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	M
GG(G)	mindre lämplig	140 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		