



KOMET® UniTurn® stickborrstång, höger, L2 = 35 mm, Ø Dmin / spårbredd w: 6/1 mm



Beställningsdata

Ordernummer	240170 6/1
GTIN	4047109072145
Artikelklass	24S

Beskrivning

Utförande:

Skärmaterial = BK 82.

Från storlek 5 med inre kylmedelstillförsel. För mindre diametrar sker smörjmedelstillförseln via hållaren.

OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

Invändig: ja

f: 2,75 mm

a: 5,7 mm

Skaft-Ø d: 8 mm

maximalt stickdjup t_{max} : 1,8 mm

passande klämhållare nr 240100: 12/8; 16/8

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	1 mm
passande klämhållare nr 240100	12/8; 16/8
maximalt stickdjup t_{max}	1,8 mm
a	5,7 mm
för hål från Ø D _{min}	6 mm
f	2,75 mm
Skaft-Ø d	8 mm
Invändig	ja

Matning f i stål < 500 N/mm ²	0,02 mm/v
Effektiv längd	35 mm
Produktnamnsattribut	L ₂ = 35 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

Tillbehör

KOMET UniTurn® svarvklämhållare för vertikal användning (utan invändig skärhållare) Skaft-Ø d / hål-Ø d1 16/8 mm	240100 16/8
---	-------------

KOMET UniTurn® svarvklämhållare för vertikal användning (utan invändig skärhållare) Skaft-Ø d / hål-Ø d1 12/8 mm	240100 12/8
---	-------------