

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/12mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 260032 25/12 |
| GTIN | 4045197652270 |
| Artikelklass | 21T |

Teknisk beskrivning

| | |
|---|--------------------------|
| Passande vändskär | CC.. 1204.. |
| Minimiförborrningshåldiameter D_{min} | 30 mm |
| Mittförskjutning L_3 | 17 mm |
| ISO-kod hållare | A25R SCLCR/L12 |
| Skruvsats förvändskär | 269028 9 |
| Vändskärsstorlek | 12 mm |
| totallängd L | 200 mm |
| Spännhöjd L_2 | 24 mm |
| Inställningsvinkel κ | 95 grad |
| Skaftdiameter D_s | 25 mm |
| Norm | DIN 8024 |
| Användning | Höger |
| Invändigt svarvdjup upp till | 3×D |
| Invändig | ja |
| Användning | Längssvarvning invändigt |
| Produktslag | Borrstång |

Tillbehör

| | |
|--|-------------|
| Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20 | 674248 TX20 |
| Skruvsats förvändskär Typ 20 | 269028 20 |
| Skruvsats förvändskär Typ 9 | 269028 9 |
| Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm | 659957 500 |