

**Plasttrumma "Cube" för yrkesbruk, Typ: 33N-4****Beställningsdata**

Ordernummer	081113 33N-4
GTIN	4007123687503
Artikelklass	08B

Beskrivning**Utförande:**

Kabeltrummorna uppfyller dessutom föreskrifterna i DGUV I 203-006 (förut BGI 608). Kabeltrumma av plast med vältningskydd runtom och praktiskt fällbart handtag.

OBS!:

En lämplig hållare för fastsättning på GARANT verkstadsvagnar och rullarbetsbänkar finns under 914935 1.

Teknisk beskrivning

Diagnossystem finns	ja
kabelkonstruktion	3G1,5
Kabelfärg	svart
Antal uttag 230 V	4
IP-skyddsklass	IP 44
märkeffekt utrullad	3500 (16 A) W

Energiförsörjning	Nätdriven
slagtålig och stänkskyddad	Kategori 2 (K2) enligt BGI
Antal uttag	4
kabellängd	33 m
Kabelklass	H07RN-F
Antal eluttag typ F	5
material kabel	Neoprengummi
Trummateriäl	Syntetiskt gummi
nätspänning	230 V
Märkström	16 A
Produktslag	Kabeltrumma