

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 40/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260032 40/12
GTIN	4045197652294
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Underläggsplatta	269005 6
Passande vändskär	CC.. 1204..
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	49 mm
ISO-kod hållare	A40T SCLCR/L12
Mittförskjutning L_3	27 mm
Skruvsats för vändskär	269028 20
Skruv för underläggsplatta	269013 5
Vändskärsstorlek	12 mm
totallängd L	300 mm
Spännhöjd L_2	38,5 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	40 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändig

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Underläggsplatta Typ 6	269005 6
Skruv för underläggsplatta Typ 5	269013 5
Skruvsats förvändskär Typ 20	269028 20
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500