

**Garant****Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 40/15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250626 40/15
GTIN	4045197650610
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	50 mm
ISO-kod hållare	A40T PDUNR/L15
Mittförskjutning $L_3$	27 mm
Hävarmsskruv	259018 7
Passande vändskär	DN.. 1506..
Vändskärsstorlek	15 mm
Fjäderstift-sats	259047 2
Fjäder-sats	259044 2
Hävarm	259015 8
Underläggsplatta	259031 28
totallängd L	300 mm
Spännhöjd $L_2$	38,5 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	93 grad
Skaftdiameter $D_s$	40 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

## Tillbehör

Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Underläggsplatta Typ 28	259031 28
Hävarm Typ 8	259015 8
Fjäderstiftsats10 delar Typ 2	259047 2
Fjäder-sats10 delar Typ 2	259044 2
Hävarmsskruv Typ 7	259018 7
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500