

**Borrstångsats, stål, med invändig kylning, Höger, Typ: SET06****Beställningsdata**

Ordernummer	260036 SET06
GTIN	4045197656629
Artikelklass	29W

Beskrivning**leveransinnehåll:**

I plastlåda.

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	A0608H SCLCR/L06
ISO-kod hållare	A1216M SCLCR/L06
ISO-kod hållare	A1012K SCLCR/L06
ISO-kod hållare	A0810J SCLCR/L06
Passande vändskär	CC..0602..
Skruvsats förvändskär	269028 7
Huvudängd L ₁	22 mm
Huvudängd L ₁	27 mm
Huvudängd L ₁	33 mm

Huvudängd L_1	42 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	8 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	11 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	13 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	16 mm
Spännhöjd L_2	7 mm
Spännhöjd L_2	9 mm
Spännhöjd L_2	11 mm
Spännhöjd L_2	15 mm
Mittförskjutning L_3	4 mm
Mittförskjutning L_3	6 mm
Mittförskjutning L_3	7 mm
Mittförskjutning L_3	9 mm
totallängd L	100 mm
totallängd L	110 mm
totallängd L	125 mm
totallängd L	150 mm
Halsbredd L_4	6 mm
Halsbredd L_4	8 mm
Halsbredd L_4	10 mm
Halsbredd L_4	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 7	269028 7
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Invändig skärhållare stål Skaft-Ø/vändskärsstorlek 1216/06 mm	260032 1216/06
Invändig skärhållare stål Skaft-Ø/vändskärsstorlek 0608/06 mm	260032 0608/06
Invändig skärhållare stål Skaft-Ø/vändskärsstorlek 1012/06 mm	260032 1012/06
Invändig skärhållare stål Skaft-Ø/vändskärsstorlek 0810/06 mm	260032 0810/06
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500