

**Limpistol GlueMatic, tillverkarens produktnummer: 86954SET****Beställningsdata**

Ordernummer	083386 86954SET
GTIN	4007841086954
Artikelklass	07E

Beskrivning**Utförande:**

Varmluftlimpistol Gluematic är lämplig för stora och små reparations- och hantverksprojekt. Limma, reparera och spara resurser. Exakt och professionell limning. Med Gluematic 7011 utnyttjas alla möjligheter till varmbindning optimalt. Vid daglig löpande användning är en stark flödes hastighet på 35 g/min., en kort uppvärmningstid på < 2 min och temperaturnivåer på 40 – 230 °C avgörande för bearbetning av ett brett materialspektrum.

Kännetecken:

Effekt: 400W

Temperatur: 40 – 230 °C

Uppvärmningstid: 2 min

Flödes hastighet: 35 g/min.

Temperaturindikator: LCD-display

Utbytbart munstycke: Ja

Temperaturnoggrannhet: 5 ± °C

Värmeelement: PTC-värmare

Spänningsområde (min): 220V

Användbar för: Folie, glas, gummi, trä, keramik, läder, papper, papp/kartong, plexiglas®, polystyren, textilier

Smälttemperatur: 40 – 230 °C

Kabellängd: 4 m

Yttermått (L x B x H): 230 x 70 x 290 mm

Variant: Set i väska

Nettovikt: 1,015 kg

Tillverkarens garanti: 1 år

EAN 4007841086954

Nätkontakt: Typ F

leveransinnehåll:

Innehåller 3 universella limstift, långt munstycke och transportväska.

Specialtillbehör:

EAN 4007841 052928 långt munstycke GluePro fein.

EAN 4007841 052935 långt munstycke GluePro.

EAN 4007841 052737 långt munstycke GluePro.

EAN 4007841 052430 limstift Ø 11 mm Fast.

EAN 4007841 052409 limstift Ø 11 mm Lowe Melt.

EAN 4007841 052416 limstift Ø 11 mm Acrylate.

Nr 083388 strl. 052423 limstift Ø 11 mm Flex.

Nr 083388 strl. 050092 limstift Ø 11 mm Universal.

Teknisk beskrivning

effektförbrukning	400 W
maximal pumpvolym	35 g/min
uppvärmningstid	2 min
Kontaktutförande	Typ F
Energiförsörjning	Nätdriven
tillverkarens beteckning	PRO GlueMatic 7011
maximal Ø för limstaven	11 mm
Produktslag	Limpistol