

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250611 20/11
GTIN	4045197650542
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Fjäder-sats	259044 4
Vändskärsstorlek	11 mm
Fjäderstift-sats	259047 3
Huvudängd L ₁	28 mm
Passande vändskär	DN.. 1104..
ISO-kod hållare	PDJNR/L 2020K11
Underläggsplatta	259031 7
Skaftmått	20 mm
Hävarm	259015 7
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Hävarmsskruv	259018 6
totallängd L	125 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvävning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Fjäderstiftsats 10 delar Typ 3	259047 3
Hävarm Typ 7	259015 7
Hävarmsskruv Typ 6	259018 6
Fjäder-sats 10 delar Typ 4	259044 4
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 2,5 mm	674242 2,5
Underläggsplatta Typ 7	259031 7
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500