

**Garant****Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 8/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260033 8/06
GTIN	4045197652300
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Mittförskjutning $L_3$	6 mm
Vändskärsstorlek	6 mm
Passande vändskär	CC..0602..
Skruvsats för vändskär	269028 7
ISO-kod hållare	A08H SCLCR/L06
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	10 mm
totallängd L	100 mm
Spännhöjd $L_2$	7 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad
Skaftdiameter $D_s$	8 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500